

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ FDA-T

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντα και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.
- Η φτερωτή είναι διπλή τύπου σιρόκο, δυναμικά ζυγостаθμισμένη κατά ISO 1940.
- Αναρρόφηση και από τις 2 πλευρές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για κεντρικό εξαερισμό, αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες, κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:


- Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας, ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).
- Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.
- Με μοτέρ **SIEMENS**



1.000 - 130.000 m³/h


ΤΥΠΟΣ	MAX. HP.	MAX. RPM	MIN - MAX m³/h	ΒΑΡΟΣ kg
FDA 800 TM D55	34	220 - 450	4.000 - 70.000	240
FDA 900 TM D60	40	180 - 400	5.000 - 90.000	293
FDA 1000 TM D70	50	170 - 350	7.000 - 110.000	340

TYPE S




Fan size	160 to 710
Volume	1.000 to 50.000 m³/h
Total Pressure	up to 1.400 Pa

TYPE C




Fan size	160 to 710
Volume	1.000 to 50.000 m³/h
Total Pressure	up to 1.400 Pa

TYPE T



Fan size	250 to 1.000
Volume	2.500 to 100.000 m³/h
Total Pressure	up to 1.600 Pa

TYPE X



Fan size	560 to 1.000
Volume	15.000 to 130.000 m³/h
Total Pressure	up to 1.800 Pa

Θέση μοτέρ

Στο σκίτσο απεικονίζονται
οι πιθανές θέσεις μοτέρ
κατά AMCA - 99 - 2407 - 66

Η θέση του μοτέρ καθορίζεται βλέποντας
τον εξαεριστήρα από την πλευρά του άξονα και
επιλέγοντας τη θέση του μοτέρ
με τα αντίστοιχα γράμματα
W, X, Y, ή Z

